

## ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

### Весы крановые ВВК

#### Назначение средства измерений

Весы крановые ВВК (далее - весы) предназначены для измерений массы грузов при статическом взвешивании.

#### Описание средства измерений

Принцип действия весов основан на преобразовании деформации упругого элемента весоизмерительного тензорезисторного датчика (далее - датчик), возникающей под действием силы тяжести взвешиваемого груза, в аналоговый электрический сигнал, изменяющийся пропорционально массе груза.

Аналоговый электрический сигнал с датчика поступает в аналогово-цифровой преобразователь (АЦП), где преобразуется в цифровой код. Результаты взвешивания и значение массы груза индицируются на цифровом дисплее, расположенном на передней панели весов вместе с функциональной клавиатурой.

Весы состоят из грузоприемного устройства (далее - ГПУ), состоящего из элементов верхнего и нижнего подвесов, корпуса из высокопрочного алюминиевого сплава со встроенным датчиком, АЦП, дисплеем и аккумуляторной батареей.

Верхний элемент подвеса выполнен в виде серьги или траверсы с 0-образным кольцом, нижний элемент подвеса - в виде крюка или траверсы.

В весах используются датчики весоизмерительные тензорезисторные:

- S-beam (модификации НЗ), производства фирмы «Zhonghang Electronic Measuring Instruments Co., Ltd. (ZEMIC)» КНР, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (далее - регистрационный номер) 55371-13;

- QS, S, LS, D, PST, USB (исполнений DEE и DGG), производства фирмы «Keli Sensing Technology (Ningbo) Co., Ltd.», Китай, регистрационный номер 57673-14.

В весах предусмотрены следующие устройства:

- полуавтоматическое устройство установки нуля (ГОСТ OIML R 76-1-2011, Т.2.7.2.2);

- устройство первоначальной установки нуля (ГОСТ OIML R 76-1-2011, Т.2.7.2.4);

- устройство слежения за нулем (ГОСТ OIML R 76-1-2011, Т.2.7.3);

- устройство тарирования (выборки массы тары) (ГОСТ OIML R 76-1-2011 Т.2.7.4).

В весах предусмотрено устройство сигнализации о перегрузке.

Весы имеют автономное аккумуляторное питание.

Управление работой весов осуществляется с помощью пульта дистанционного управления или непосредственно с клавиатуры, расположенной на передней панели весов.

Весы выпускаются однодиапазонными и двухдиапазонными в четырех модификациях, отличающихся друг от друга значением максимальной нагрузки, метрологическими характеристиками, конструктивными особенностями и дизайном.

Условное обозначение модификаций весов при заказе имеет вид:

**ВВК X-XXXXX X.XX**

где ВВК - обозначение типа весов;

X - условное обозначение модификации, характеризующее область применения и особенности использования: II - весы для складского взвешивания; III - весы для промышленного взвешивания; IV - весы специального назначения; Д - весы динамометрические;

XXXXX - значение максимальной нагрузки (Max) в килограммах;

X - количество диапазонов взвешивания: отсутствие обозначения - однодиапазонные, Д - двухдиапазонные;

XX - наличие канала беспроводной передачи данных: 01 - наличие канала; отсутствие обозначения - канал отсутствует.

Пример обозначения:

ВВК II-1000.01

На корпусе весоизмерительного устройства прикрепляется табличка, разрушающаяся при удалении, содержащая следующую информацию:

- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;
- условное обозначение весов;
- номер весов по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- класс точности весов по ГОСТ OIML R 76-1-2011;
- значение (Max);
- значение минимальной нагрузки (Min);
- значение поверочного интервала (e);
- значение максимальной массы тары (T = - ...);
- знак утверждения типа средства измерений;
- год изготовления.

Общий вид весов приведён на рисунке 1.

Схемы пломбировки весов от несанкционированного доступа, обозначение мест нанесения знака поверки представлены на рисунке 2.



Модификация ВВК II



Модификация ВВК III



Модификация ВВК IV



Модификация ВВК Д

Рисунок 1 - Общий вид весов



Таблица 1 - Идентификационные данные ПО

Идентификационные данные (признаки)	Значение для модификаций	
	ВВК II; ВВК III	ВВК IV; ВВК Д
Идентификационное наименование ПО	Software Version	
Номер версии (идентификационный номер) ПО	V1.3F	V3.0U2
Цифровой идентификатор ПО	-*	
* - данные не доступны, так как данное ПО не может быть модифицировано, загружено или прочитано через какой-либо интерфейс после опломбирования		

### Метрологические и технические характеристики

Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011.....средний (III).  
Значения минимальной нагрузки (Min), максимальной нагрузки (Max), поверочного интервала (e), действительной цены деления (d), числа поверочных интервалов (n), пределов допускаемой погрешности (mpe) при первичной поверке приведены для однодиапазонных весов в таблице 2, для двухдиапазонных весов приведены в таблице 3.

Таблица 2 - Метрологические характеристики

Модификация	Min, кг	Max, кг	e = d, кг	n	m, кг	mpe, кг
1	2	3	4	5	6	7
ВВК II-100	1	100	0,05	2000	От 1 до 25 включ.	±0,025
					Св. 25 до 100 включ.	±0,05
ВВК II-200	2	200	0,1	2000	От 2 до 50 включ.	±0,05
					Св. 50 до 200 включ.	±0,1
ВВК II-300	2	300	0,1	3000	От 2 до 50 включ.	±0,05
					Св. 50 до 200 включ.	±0,1
					Св. 200 до 300 включ.	±0,15
ВВК II-500	4	500	0,2	2500	От 4 до 100 включ.	±0,1
					Св. 100 до 400 включ.	±0,2
					Св. 400 до 500 включ.	±0,3
ВВК II-1000	10	1000	0,5	2000	От 10 до 250 включ.	±0,25
					Св. 250 до 1000 включ.	±0,5
ВВК III-1000	10	1000	0,5	2000	От 10 до 250 включ.	±0,25
					Св. 250 до 1000 включ.	±0,5
ВВК III-2000	20	2000	1	2000	От 20 до 500 включ.	±0,5
					Св. 500 до 2000 включ.	±1
ВВК III-3000	20	3000	1	3000	От 20 до 500 включ.	±0,5
					Св. 500 до 2000 включ.	±1
					Св. 2000 до 3000 включ.	±1,5
ВВК III-5000	40	5000	2	2500	От 40 до 1000 включ.	±1
					Св. 1000 до 4000 включ.	±2
					Св. 4000 до 5000 включ.	±3
ВВК III-10000	100	10000	5	2000	От 100 до 2500 включ.	±2,5
					Св. 2500 до 10000 включ.	±5
ВВК III-15000	100	15000	5	3000	От 100 до 2500 включ.	±2,5
					Св. 2500 до 10000 включ.	±5
					Св. 10000 до 15000 включ.	±7,5
ВВК III-20000	200	20000	10	2000	От 200 до 5000 включ.	±5
					Св. 5000 до 20000 включ.	±10

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
ВВК IV-20000	200	20000	10	2000	От 200 до 5000 включ.	±5
					Св. 5000 до 20000 включ.	±10
ВВК IV-30000	200	30000	10	3000	От 200 до 5000 включ.	±5
					Св. 5000 до 20000 включ.	±10
					Св. 20000 до 30000 включ.	±15
ВВК IV-50000	400	50000	20	2500	От 400 до 10000 включ.	±10
					Св. 10000 до 40000 включ.	±20
					Св. 40000 до 50000 включ.	±30
ВВК Д-1000	10	1000	0,5	2000	От 10 до 250 включ.	±0,25
					Св. 250 до 1000 включ.	±0,5
ВВК Д-3000	20	3000	1	3000	От 20 до 500 включ.	±0,5
					Св. 500 до 3000 включ.	±1
ВВК Д-5000	40	5000	2	2500	От 40 до 1000 включ.	±1
					Св. 1000 до 4000 включ.	±2
					Св. 4000 до 5000 включ.	±3
ВВК Д-10000	100	10000	5	2000	От 100 до 2500 включ.	±2,5
					Св. 2500 до 10000 включ.	±5
ВВК Д-20000	200	20000	10	2000	От 200 до 5000 включ.	±5
					Св. 5000 до 20000 включ.	±10
ВВК Д-50000	400	50000	20	2500	От 400 до 10000 включ.	±10
					Св. 10000 до 40000 включ.	±20
					Св. 40000 до 50000 включ.	±30

Пределы допускаемой погрешности весов в эксплуатации равны удвоенному значению пределов допускаемой погрешности при первичной поверке.

Пределы допускаемой погрешности, после выборки массы тары соответствуют пределам допускаемой погрешности для массы нетто при любом значении массы тары, соответственно.

Таблица 3 - Метрологические характеристики

Модификация	Min, кг	Max, кг	e = d, кг	n	m, кг	mре, кг
1	2	3	4	5	6	7
ВВК II-1000Д	4	500	0,2	2500	От 4 до 100 включ.	±0,1
					Св. 100 до 400 включ.	±0,2
					Св. 400 до 500 включ.	±0,3
	10	1000	0,5	2000	От 10 до 250 включ.	±0,25
ВВК III-1000Д	4	500	0,2	2500	От 4 до 100 включ.	±0,1
					Св. 100 до 400 включ.	±0,2
					Св. 400 до 500 включ.	±0,3
	10	1000	0,5	2000	От 10 до 250 включ.	±0,25
ВВК III-2000Д	10	1000	0,5	2000	От 10 до 250 включ.	±0,25
					Св. 250 до 1000 включ.	±0,5
	20	2000	1	2000	От 20 до 500 включ.	±0,5
					Св. 500 до 2000 включ.	±1

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7
ВВК III-3000Д	10	1000	0,5	2000	От 10 до 250 включ.	$\pm 0,25$
					Св. 250 до 1000 включ.	$\pm 0,5$
	20	3000	1	3000	От 20 до 500 включ.	$\pm 0,5$
					Св. 500 до 2000 включ.	$\pm 1$
ВВК III-5000Д	20	3000	1	3000	Св. 2000 до 3000 включ.	$\pm 1,5$
					От 20 до 500 включ.	$\pm 0,5$
					Св. 500 до 2000 включ.	$\pm 1$
	40	5000	2	2500	Св. 2000 до 3000 включ.	$\pm 1,5$
От 40 до 1000 включ.					$\pm 1$	
Св. 1000 до 4000 включ.					$\pm 2$	
ВВК III-10000Д	40	5000	2	2500	Св. 4000 до 5000 включ.	$\pm 3$
					От 40 до 1000 включ.	$\pm 1$
					Св. 1000 до 4000 включ.	$\pm 2$
	100	10000	5	2000	Св. 4000 до 5000 включ.	$\pm 3$
От 100 до 2500 включ.					$\pm 2,5$	
ВВК III-15000Д	40	5000	2	2500	Св. 2500 до 10000 включ.	$\pm 5$
					От 40 до 1000 включ.	$\pm 1$
					Св. 1000 до 4000 включ.	$\pm 2$
	100	15000	5	3000	Св. 4000 до 5000 включ.	$\pm 3$
От 100 до 2500 включ.					$\pm 2,5$	
ВВК III-20000Д	100	15000	5	3000	Св. 2500 до 10000 включ.	$\pm 5$
					От 100 до 2500 включ.	$\pm 2,5$
					Св. 10000 до 15000 включ.	$\pm 7,5$
	200	20000	10	2000	От 200 до 5000 включ.	$\pm 5$
Св. 5000 до 20000 включ.					$\pm 10$	
ВВК IV-20000Д	100	15000	5	3000	Св. 10000 до 15000 включ.	$\pm 7,5$
					От 100 до 2500 включ.	$\pm 2,5$
					Св. 2500 до 10000 включ.	$\pm 5$
	200	20000	10	2000	От 200 до 5000 включ.	$\pm 5$
Св. 5000 до 20000 включ.					$\pm 10$	
ВВК IV-30000Д	100	15000	5	3000	Св. 10000 до 15000 включ.	$\pm 7,5$
					От 100 до 2500 включ.	$\pm 2,5$
					Св. 2500 до 10000 включ.	$\pm 5$
	200	30000	10	3000	От 200 до 5000 включ.	$\pm 5$
Св. 5000 до 20000 включ.					$\pm 10$	
Св. 20000 до 30000 включ.					$\pm 15$	
ВВК IV-50000Д	200	30000	10	3000	От 200 до 5000 включ.	$\pm 5$
					Св. 5000 до 20000 включ.	$\pm 10$
					Св. 20000 до 30000 включ.	$\pm 15$
	400	50000	20	2500	От 400 до 10000 включ.	$\pm 10$
Св. 10000 до 40000 включ.					$\pm 20$	
					Св. 40000 до 50000 включ.	$\pm 30$

Пределы допускаемой погрешности весов в эксплуатации равны удвоенному значению пределов допускаемой погрешности при первичной поверке.

Пределы допускаемой погрешности, после выборки массы тары соответствуют пределам допускаемой погрешности для массы нетто при любом значении массы тары, соответственно.

Таблица 4 - Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Пределы допускаемой погрешности устройства установки на нуль	$\pm 0,25e$
Диапазон установки на нуль (суммарный) устройств установки нуля и слежения за нулём, % от Мах, не более	4
Диапазон первоначальной установки нуля, % от Мах, не более	20
Показания индикации массы, кг, не более	Мах + 9e
Диапазон выборки массы тары (Т-), % от Мах	от 0 до 100
Диапазон рабочих температур, °С - для модификаций ВВК II и ВВК Д Особый диапазон рабочих температур, °С - для модификаций ВВК III и ВК IV	от -10 до +40  от -20 до +40
Номинальное напряжение электрического питания, В: - весов постоянным током от аккумулятора SLA Battery - пульта дистанционного управления - от двух аккумуляторов АА	6 1,2
Потребляемая мощность, ВА, не более	5
Время непрерывной работы от аккумулятора, ч, не менее	20
Радиус действия инфракрасного пульта дистанционного управления, не более, м	10
Средняя наработка на отказ, ч	24000
Срок службы, лет, не менее	8

Габаритные размеры и масса весов в зависимости от конструктивного исполнения приведены в таблице 5.

Таблица 5

Обозначение весов	Габаритные размеры, мм			Масса, кг, не более
	длина	ширина	высота	
1	2	3	4	5
ВВК II-100	350	225	138	4,1
ВВК II-200				
ВВК II-300				
ВВК II-500	370			4,3
ВВК II-1000				
ВВК II-1000Д	370			4,3
ВВК III-1000	395	230	350	12
ВВК III-1000Д	395			12
ВВК III-2000	395			12
ВВК III-2000Д	395			12
ВВК III-3000	395			12
ВВК III-3000Д	395			12
ВВК III-5000	490			17
ВВК III-5000Д	490			17
ВВК III-10000	770			43
ВВК III-10000Д	770			43
ВВК III-15000	860			65
ВВК III-15000Д	860			65
ВВК III-20000	950			67
ВВК III-20000Д	950			67

Продолжение таблицы 5

1	2	3	4	5
ВВК IV-20000	900	320	320	75
ВВК IV-20000Д	900			75
ВВК IV-30000	1120			170
ВВК IV-30000Д	1120			170
ВВК IV-50000	1350			410
ВВК IV-50000Д	1350			410
ВВК Д-1000	230	90	57	1,4
ВВК Д-3000				2,0
ВВК Д-5000				3,4
ВВК Д-10000	280		75	6,8
ВВК Д-20000				14
ВВК Д-50000			350	30

### Знак утверждения типа

наносится на титульный лист Руководства по эксплуатации типографским способом и на маркировочную табличку, прикрепленную на корпусе весов электрографическим способом.

### Комплектность средства измерений

Таблица 6 - Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Количество
Весы крановые	ВВК	1 шт.
Руководство по эксплуатации	ВВК 00.00.001. РЭ	1 экз.
Пульт дистанционного управления	-	1 шт.
Аккумулятор	АА	2 шт.
Зарядное устройство	-	по заказу

### Поверка

осуществляется по ГОСТ OIML R 76-1-2011 «Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания» (приложение ДА. Методика поверки).

Основные средства поверки:

- рабочий эталон единицы массы 4-го разряда по ГОСТ 8.021-2015 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений массы» гири номинальной массой от 5 г до 5000 кг, класса точности  $M_1$  по ГОСТ OIML 111-1-2009. «Гири классов  $E_1$ ,  $E_2$ ,  $F_1$ ,  $F_2$ ,  $M_1$ ,  $M_{1-2}$ ,  $M_2$ ,  $M_{2-3}$  и  $M_3$ . Метрологические и технические требования».

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке и на пломбы, как показано на рисунке 2.

### Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в эксплуатационном документе.

### Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к весам крановым ВВК

ГОСТ 8.021-2015 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений массы  
ГОСТ OIML R 76-1-2011 Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания

ТУ 28.29.31-010-02982645-2017 Весы крановые ВВК. Технические условия



**Изготовитель**

Общество с ограниченной ответственностью «Белгородский весовой завод «Весовщикъ»  
(ООО «Белгородский весовой завод «Весовщикъ»)

Адрес: г. Белгород, 308023, улица Студенческая, д.18А

ИНН 3123389015

Телефон (факс): +7 (4722) 20-22-46

E-mail: [aktiv-bel@yandex.ru](mailto:aktiv-bel@yandex.ru)

**Испытательный центр**

Закрытое акционерное общество Консалтинго-инжиниринговое предприятие  
«Метрологический центр энергоресурсов» (ЗАО КИП «МЦЭ»)

Адрес: 125424, Россия, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 88, стр. 8

Телефон (факс): +7 (495) 491-78-12

E-mail: [sittek@mail.ru](mailto:sittek@mail.ru)

Аттестат аккредитации ЗАО КИП «МЦЭ» по проведению испытаний средств измерений  
в целях утверждения типа № RA.RU.311313 от 09.10.2015 г.

Заместитель

Руководителя Федерального  
агентства по техническому  
регулированию и метрологии

С.С. Голубев

М.п.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2017 г.